

PLUG-IN MASKIN TT

Dokument: TT.1

Utgåva 1

Oktober 2011

PRODUKTBLAD



Techno-B plug-in kompakt aggregat är byggda och provkörda på fabrik, klara för ett snabbt montage genom hål i väggen. Anslut el och Det är snart kallt!

Alla aggregat är fyllda med köldmedium R404. Avfrostning sker effektivt med hetgas avfrostning.

Modell storlek 1-3 med belysnings armatur, större modellerna förberedda för belysning. Lågtemperatur maskinerna även med kablage för dörrvärme och fläktstopp.


Inbyggd kondensvatten avdunstning på dom mindre maskinerna. Maskinen har inbyggd elektronisk kontrollpanel och digital temperaturvisning, alla värden är fabriksinställda men går lätt att ändra och anpassa för speciella behov.

Displayen visar vilken temperatur Ditt kylta utrymme har, temperaturen ändras enkelt med några knapptryck om så önskas.

Maskinerna kan även utrustas från fabrik med en mängd olika tillval såsom .

- Vattenkyld kondensor
- Trådbunden fjärrkontroll
- Kondensorfläkt styrning
- Kompressor vevhus värmare
- Väderskyddad

TEKNISKA DATA



TTN - KYL	030	050	060	075	100	120	150	200	250	300	301	400	500
Rumsvolym*1	5,8	7,7	10,4	13,4	16,1	19,3	39,7	50,1	59,5	67,1	87,3	139	183
Kyleffekt W	625	830	985	1275	1555	1860	2660	3350	3680	3950	5020	6090	7650
Volt / Fas	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3
Håltag bredd	425	425	425	425	725	725	725	725	725	1170	1170	1640	1640
Håltag höjd	335	335	335	335	335	335	475	475	475	485	485	485	485
Maskin bredd	485	485	458	485	785	785	760	760	760	1220	1220	1690	1690
Maskin höjd	767	767	767	767	767	767	860	860	860	980	980	980	980
TTB - FRYS		120	170	201	202	203	300	400	430	500	501	750	1000
Rumsvolym*2		3,9	5,2	7,0	9,8	15,6	17,5	27,2	35,2	40,4	51,5	91,3	120
Kyleffekt W		555	705	800	1090	1590	1785	2080	2420	2695	3440	5445	6535
Volt / Fas		230/1	230/1	230/1	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3
Håltag bredd		425	425	725	725	725	725	725	725	1170	1170	1640	1640
Håltag höjd		335	335	335	335	335	475	475	475	485	485	485	485
Maskin bredd		485	485	785	785	785	760	760	760	1220	1220	1690	1690
Maskin höjd		767	767	767	767	767	860	860	860	980	980	980	980

*1) Rumstemp +/-0°C vid omgivande temp max +32°C

*2) Rumstemp -22°C vid omgivande temp max +32°C

PLUG-IN MASKIN TT